



# UniVox® DLS-50 i bil

Kompakt slingförstärkare för  
lyssnande och för samtal i bilen



Att lyssna på bilradio eller föra ett samtal i bilen kan vara ett problem för personer som använder hörapparat. Trafikljud och vindbrus gör det näst intill omöjligt att lyssna via hörapparatens mikrofon.

Ett alternativ är att montera en teleslinga i bilen och lyssna med hörapparaten i T-läge. Via en liten mikrofon som klistras på bilradions högtalare avlyssnar man bilradions ljud. Med en handhållen mikrofon kan passagerare också föra ett samtal med hörapparat användaren. En slingkudde kopplas till förstärkaren och placeras i sätet. När man sitter på den så kan hörapparaten uppfånga de magnetiska signaler som förstärkaren sänder ut.

Viktigt att göra följande prov innan man installerar: Sitt på den vanliga platsen i bilen. Koppla hörapparaten i T-läge. Starta motorn. Koppla in alla normala strömförbrukare, lyse, värme, bilradio och kör. Om det i detta läge inte hörs några störningar i hörapparaten så går det bra att installera en slinga i bilen. Om störningarna uppträder så kommer det också att påverka kvaliteten på slinganläggningen. Då bör man överväga en annan lösning eller försöka att minska störnivåerna från bilens elsystem.

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till bruksanvisning/installationsguide och CE-certifikat som kan laddas ner från "Produktdatabank" på [www.edin.se](http://www.edin.se). Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk dokumentation beställas via [support@edin.se](mailto:support@edin.se).



**Postadress**  
Stockby Hantverksby 3  
181 75 LIDINGÖ

**Besöksadress**  
Förrådsvägen 2 B  
181 41 LIDINGÖ


**Telefon** 08-767 18 18  
**Telefax** 08-767 18 20

**E-post** [info@edin.se](mailto:info@edin.se)  
**Hemsida** [www.edin.se](http://www.edin.se)



## Produktöversikt

### UniVox® DLS-50 i bil



UniVox® DLS-50 slingförstärkare



Slingkudde



13A mikrofon



Adaptersladd

Art nr	Beskrivning
202052	UniVox® DLS-50 inkl. nätaggregat och kartong Storlek: 150x92x25mm (BxDxH) Vikt: 395g med nätaggregat
283002	Slingkudde, 400x400x5mm 2-pol DIN, grå, sladd 10m
289002	Adaptersladd för cigarettändaruttag till UniVox® DLS-50
242401	13A mikrofon för högtalare, kardborrefäste, 3,5mm hane, sladd 1,8m
581050	Myggmikrofon, 3,5mm hane, sladd 1,1m

Fler mikrofoner finns som tillbehör. V.v. kontakta oss för ytterligare information